

# F. DICK - Equipamentos e acessórios para a afiação de facas



DICK

## Máquinas DICK Modelos RS - 75 / RS - 150 Duo para aguçar facas

- Indicado para a restauração, talhos, pequena salas de processamento
- Pode ser instalado junto ao balcão de atendimento (não cria poeira)
- Aguçamento em pedras de diamante prolonga capacidade de corte
- No Mod. RS 150 Duo alisamento adicional em pedras de cerâmica
- Desgaste mínimo, quer da faca, quer das pedras
- Funcionamento simples; Praticamente isento de manutenção
- Corrente monofásica 230 V, 50 Hz., Potência 0,045 kW / 0,075 kW
- Dim. ext. aprox. 230 x 160/330 x 160 mm (P x L x A), 4,6 kg / 6,4 kg





SM 110

#### Máquinas DICK Modelos SM 110 / SM 111 para afiar facas de gume cuneiforme

- Afiação refrigerada por água evita sobreaquecimento e destemperamento do aço
- Guias com íman asseguram manutenção do ângulo de afiação
  - Processo de afiação simples, em dois passos
  - (3 passos no Mod. SM 111 ):
  - 1.º Afiação humedecida e controlada em pedras de esmeril
  - 2.º Remoção da rebarba em pedras de cerâmica
  - 3.º (SM 111) Polimento final em disco de feltro com sabão abrasivo assegura acabamento perfeito (pode criar poeira)
- Mod. SM 110 pode ser instalado na sala de processamento (não cria poeira)
- Corrente monofásica 230 V, 50 Hz., Potência 130 W
- Dim. ext. aprox. 450 x 300 x 270/295 mm (P x L x A), Peso aprox. 15 kg



SM 160

Máquina DICK Mod. SM 160 para afiação de facas, machilos e lâminas de gume coniforme ou abaulado não serrilhados

- Construção sólida em aço inoxidável e alumínio, com bomba de água incorporada
- Afiação refrigerada por água evita sobreaquecimento e destemperamento do aço
- Processo de afiação simples, em três passos:
- 1.º Afiação sobre cinta de lixa refrigerada permite manutenção de gume abaulado
- 2.º Remoção da rebarba na roda de lixa refrigerada a água
- 3.º Polimento final em disco de feltro ou em borracha abrasiva
- Corrente trifásica 400 V, 50 Hz., Potência 0,7 kW, 16 A
- Dim. ext. aprox. 550 x 610 x 450 mm (P x L x A), Peso aprox. 39 kg
- Equipamento indicado para salas de processamento de tamanho médio / grande



### Vasta gama de fuzis e acessórios para aguçamento de facas

- Acessórios para endireitar o fio de facas afiadas (manuseáveis ou fixáveis à bancada )
- Fuzis DICKORON de formato redondo, oval ou quadrado, com estrias finas ou polidos
- Fuzis em liga especial ou aço inoxidável, com manípulos trabalhados ou em plástico

## Consulte também os folhetos relacionados: Cutelaria / Lâminas / Equipamento de protecção / Soluções para afiação de lâminas

BOGIMA - Representações, Importação e Exportação, Lda. Complexo Industrial de Vialonga, Armazém C 18, Granja 2626-501 Vialonga - Portugal (junto ao MARL/Lisboa) Tel. 21 973 75 60 - Fax 21 973 75 69 info@bogima.pt - www.bogima.pt



SM 111